



## Žiedlapinis šlifavimo diskas POLIFFAN-STRONG (ZA) plienui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566322 50
GTIN	4007220777893
Produktų klasė	55P

### Aprašymas

#### Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam apdirbimui.

Patentuotas dizainas su **dideliu sluoksnių tankiu**, užtikrinančiu **didelį pašalinimo greitį ir tarnavimo laiką**.

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	nuožulnus
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	plieninis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s

Produkto rūšis

Žiedlapinis šlifavimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		