


Garant

Standartiniai hidrauliniai griebtuvai BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, BT 40, Užveržimo Ø D1: 20mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303473 20
GTIN	4062406531102
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis $V = 10 \text{ mm}$).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sąlyga:

Įskaitant ilgio reguliavimo varžtą ir šešibriaunį veržliaraktį su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	63 mm
$\varnothing D_2$	42 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Išorinis $\varnothing D$	44,5 mm
Sriegis M	M16×1
L_2	47,5 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas