


**Garant****Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40,  
Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302043 16
GTIN	4062406544355
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm
Sriegis M	M12×1

L <sub>2</sub>	33 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	61,5 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas