


Garant
**Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40,
Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302043 20
GTIN	4062406544362
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	49,5 mm
L ₂	34 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Sriegis M	M16×1

Naudingasis ilgis L ₁	61,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302155; 302150
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas