


Garant**Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307513 16
GTIN	4062406544461
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

Ø D ₂	38 mm
Sriegis M	M12×1
L ₃	49 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
L ₂	46 mm

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 16 mm	343720 16
--	-----------