


Garant**Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307513 25
GTIN	4062406544485
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

Sriegis M	M16×1
Ø D ₂	57 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Išorinis Ø D	53 mm
L ₃	57 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas