


Garant
Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 100, Užveržimo Ø D1: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	307523 32
GTIN	4062406544539
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

Sriegis M	M16×1
Reguliuojama ilgis V	10 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm

L ₃	60 mm
L ₂	62 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Išorinis Ø D	67 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302175 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 25 mm	302175 25
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302175 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm	302175 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302175 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302175 10

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 32 mm	343720 32
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 20 mm	302175 20
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302175 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302175 8