

HOLEX**Užtraukimo varžtas Mazak, forma A, su kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308670 50M
GTIN	4062406544546
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Priekinė pusė apdirbta.**

Be tarpinės

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
Sriegis M	M24
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50

Bendras ilgis L	65,4 mm
Kiaurymės Ø	10 mm
Galvutės Ø D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Riebokšlio Ø D	35,56 mm
Kiaurymės charakteristika	su kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	CAT
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas