



Skaitmeninis komparatorius Millimes, Tipas: 2001W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis komparatorius, kurio induktyvios matavimo sistemos tikslumas yra 0,1 μm. Didelis kontrastingas ekranas ir jutikliniai valdymo laukai su reguliuojamu jautrumu. Maitinimas integruotais akumuliatoriais arba galima naudoti stacionariai su USB duomenų perdavimo kabeliu (akumuliatoriaus veikimo laikas iki 1 mėn.). Skaitmeninis ekranas su funkcija. Išmatuotos vertės klasifikacijos rodymas (gera/ atmesti / įspėjimo riba arba apdaila) naudojant aiškius LED šviesos signalus (raudona / žalia / geltona). **Ekranas pasukamas 280°**. Papildomai su analoginiu ekranu.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

USB duomenų perdavimo ir įkrovimo kabelis Nr. 498941 USB2 ir kištukinis maitinimo šaltinis, skirtas USB.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Digimatic Nr. 498941 dyd. D2.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C3
IP apsaugos klasė	IP 64
Serija	Millimes
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Matavimo jėga	0,8 - 1 N
Matavimo ribos (diapazonas)	± 1 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,002 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,005 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0001 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0002 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Dinaminio matavimo funkcija	taip
Statinio matavimo funkcija	taip
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Skaitmenų aukštis	9 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	± (0,2 + 0,5 x L) μm
Slinkio fu	0,3 μm
Atkartojamumo tikslumas fw	0,1 μm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Komparatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023190 FZ
KalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023180 FZ

