

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 50 A = 120,
Užveržimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302308 10
GTIN	4062406544621
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID / Balluffchip anga.**

Su varžtais uždaromais **aušinimo kanalais.**

Aušinimo kanalai, kai užveržimo Ø D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	24 mm
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma

Išorinis Ø D	31,4 mm
Laikiklis	SK 50 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto, su aušinimo kanalais Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtassandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50

354225 50