

Garant**ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms, Skirta ER: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309617 20
GTIN	4062406545048
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Gerai slystantis paviršius, su rutuliniais guoliais. Mažesnė trintis, didesnė užveržimo jėga.

Tinka:

Precizinės ER įspraustinės Nr. 300642; 300643; 302843; 302844; ,305523; 305524.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740.

Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min⁻¹

Bendras ilgis L: 22,6 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Sriegis: M28×1

maksimalus užveržimo momentas: 80 Nm

Techninis aprašymas

Sriegis	M28×1
Išorinis Ø D	38 mm
skirta ER	20 mm
Bendras ilgis L	22,6 mm
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė