

**BENNING****Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM10-PV****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Produktų klasė	47A

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

**Paskirtis:**

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Tiksliems ir patikimiems matavimams naudojant PV sistemas ir programas su aukšta sistemos įtampa pramonėje, prekyboje ir paslaugų srityje. Duomenų atmintis, Bluetooth, programėlė, AutoV, skirtas automatiniam įtampos nustatymui, LoZ ir žemo dažnio filtras (HFR).

**Standartas:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija. Temperatūros jutiklis, guminis apsauginis rėmas, kabės, TA PV matavimo adapteris.

**Techninis aprašymas**

Kintamoji srovė AC	1 mA – 10 A
Viršįtampio kategorija	IV KAT. 600 V

Viršįtampio kategorija	III KAT., 1000 V
Matavimo būdas	TRUE RMS
Varža	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Įtampos jutiklis (bekontaktis)	taip
Įmontuotų baterijų Nr.	081555 LR6
Baterijų kiekis	2
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX / MIN
Maitinimas	Baterijos
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 1500 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Rodmenų apimtis	6000
Talpa	1 nF – 10 mF
Temperatūra	-40 - 400 °C
Nuolatinė srovė DC	1 mA – 10 A
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 2000 V
Dažnis	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibravimas	I3
Kalibravimas	I7
Diodų patikra	taip
Pagrindinis tikslumas	0,5 %
Gamintojo pavadinimas	MM10-PV
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

## Paslaugos

Kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3

027000 3

027010 3

DAkKS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų  
skaičius po kablelio 3

KalibravimasTemperatūros jutiklis (termometras) su / be  
ekrano Tipas A

DAkKS kalibravimasTemperatūros jutiklis (termometras)  
su / be ekrano Tipas A

027520 A

027540 A

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081561 LR6