

Garant**ER įspraustinė labai trumpa, SK 50, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300446 25
GTIN	4062406545369
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. **Labai trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle.** Puikia tinka darbui siaurose patalpose, labai stabilus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308941 – 309448, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Pjovimo technika: HPC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 25 mm

Išorinis Ø D: 32 mm

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	25 mm
Išorinis Ø D	32 mm

Rakto dydis SW	24 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-16 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įspraustinė