



2K klijai, Gamintojo ID: DP190



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje.

Paskirtis:

Rankiniam dozavimo pistoletui Nr. 083373 dyd. PISTOLE kartu su kolbomis Nr. 083375 dyd. KOLBEN3 reikia naudoti ir maišymo vamzdelį Nr. 083383 dyd. MIXER.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	DP190
Atsparumas šlyčiai	18 N/mm ²
Tankis	1,3 g/cm ³
Apdirbimo temperatūra	20 - 25 °C
Dinaminis klampumas	60000 mPas
Kietumas tempiant pagal	480 min

Darbinis kietumas pagal	360 min
Forma	skyst.
Spalva	pilkos
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Mediena
Laikymo temperatūra	15 - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	15 mėnuo
Kietis pagal šorą	35
UN numeris	UN3082
Cheminė bazė	Epoksidinė derva
Užpildymo kiekis	50 g
Pavojingumo klasė	9
Temperatūros ribos	-55 - 80 °C
atsparus smūgiams ir vibracijoms	ne
Persidengimo tvirtumas	17,6 N/mm ²
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klijai