

**Purškiami klijai putplasčiui, Talpa: 500ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083397 500
GTIN	5900422098546
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

Pakanka paspausti pirštu – klijuoja tiek popierinius, tiek ir metalinius paviršius. 3M purškiami klijai pramonei yra greitas, praktiškas ir efektyvus sprendimas montavimo užduotims.

Techninis aprašymas

Išvėdinimo laikas	1 min
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	15 mėnuo
Užsiliepsnoj. temperat.	-42 °C
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Audinys
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Dėžė
Kietumas tempiant pagal	10 min

Purškimo atstumas	20 cm
Spalva	oranžinis
Forma	Purškiklis
Užpildymo kiekis	500 ml
Cheminė bazė	Elastomeras
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS09 kenksmingas aplinkai
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS05 graužiantis
Tankis	0,71 g/cm ³
Laikymo temperatūra	15 - 25 °C
Produkto rūšis	Purškiami klėjai