

**HOLEX**

## Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 100, Kakliuko Ø d1: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	306557 32
GTIN	4062406545468
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

#### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Išorinis Ø D	78 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	24 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	32 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas