

Garant

Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 40 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302210 16 |
| GTIN | 4062406545529 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
- HSS ir VHM įrankiams.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
- Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
- Sustiprintas modulis ar kontūras.
- Paviršiai poliruoti.
- Speciali kietmetalio šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

- Vibracijos slopinimas.
- Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
- Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
- Didesnis procesų saugumas.
- Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800.

AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302419.

Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.

Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------------|
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |
| Aušinimo kanalo anga | užrakinama |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 16 mm |
| Išorinis Ø D | 34 mm |
| Ø D ₃ | 50 mm |
| L ₂ | 85,9 mm |
| Laikiklis | SK 40 A = 160 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |