

Garant

Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 40 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302210 10
GTIN	4062406545505
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.**
- **HSS ir VHM įrankiams.**
- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**
- **Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.**
- **Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.**
- **Sustiprintas modulis ar kontūras.**
- **Paviršiai poliruoti.**
- **Speciali kietmetalio šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.**

Privalumai:

- **Vibracijos slopinimas.**
- **Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.**
- **Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.**
- **Didesnis procesų saugumas.**
- **Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800.

AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302419.

Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.

Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Išorinis $\varnothing D$	32 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
L_2	85,9 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
Laikiklis	SK 40 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas