

Garant

Karštojo užspaudimo patronas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 50 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302216 12
GTIN	4062406545567
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
- HSS ir VHM įrankiams.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
- Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
- Sustiprintas modulis ar kontūras.
- Paviršiai poliruoti.
- Speciali kietmetaliu šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

- Vibracijos slopinimas.
- Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
- Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
- Didesnis procesų saugumas.
- Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800.

AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302419.

Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	24 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Ø D ₃	80 mm
L ₂	75,9 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Išorinis Ø D	32 mm
Laikiklis	SK 50 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas