



## Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 20X22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	620502 20X22
GTIN	4062406545758
Produktų klasė	62C

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

#### Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis <sub>2</sub>	22 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	9 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S	20 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	20 mm
visas ilgis	175 mm
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	6-briaunis pagalbinis raktas
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

