

**Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 21X23mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 620502 21X23  |
| GTIN             | 4062406545765 |
| Produktų klasė   | 62C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

**Standartas:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Kiaurymė sukimo vamzd. Ø      | 10 mm                        |
| Rakto dydis <sub>2</sub>      | 23 mm                        |
| Perdavos profilis             | 6-briaunės galvutės          |
| Perdavos profilis             | 6-briaunis pagalbinis raktas |
| visas ilgis                   | 185 mm                       |
| Koto išorinis šešiabriaunis S | 21 mm                        |
| Rakto dydis <sub>1</sub>      | 21 mm                        |
| Gamintojo metodas             | kaldintas                    |
| Medžiaga                      | Chromo vanadžio plienas      |
| Paviršius                     | chromuotas                   |
| Produkto rūšis                | Užmaunamas raktas            |

