

Garant

**Profilių stūmiklio antgalis išoriniam šešiabriauniui $\varnothing d = 32$ mm, TiN,
Šešiabriaunis: 10mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293110 10 |
| GTIN | 4062406561017 |
| Produktų klasė | 29L |

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Pastaba:

Specialios geometrijos pagal paklausimą. Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|---------------|
| L_1 | 20,5 mm |
| $\varnothing d$ | 32 mm |
| Šešiabriaunis | 10 mm |
| Profilis | Šešiabriaunis |
| Ašmenys | HSS |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 30 mm |

| | |
|----------------|---|
| Tolerancija | - 0,09 iki - 0,14 mm |
| Danga | TiN |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |