



Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 30 vnt., Atsuktuvų skaičius: 35



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630036 35
GTIN	4000896239887
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Privalumai:

Smartcase, galima pastatyti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. dyd. E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 colio galvutės Torx® varžtams, dengtos TiN danga: 9 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 colio galvutės Torx® varžtams, dengtos TiN danga: 9 vnt. dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Ilgos 1/2 colio galvutės Torx® varžtams, dengtos TiN danga: 4 vnt. dyd. TX30; TX40; TX45; TX50

Sudėta į: Plastikine dėžutė su stovu / padėklu

Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Aukštis: 65 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Dalių skaičius	35
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3124
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Ilgis	355 mm
Plotis	235 mm
Aukštis	65 mm
Paviršius	chromuotas
su QuickRelease	ne
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

165-L