



## Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė, Tipas: 3/8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	635150 3/8
GTIN	
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su perjungimo plokštele į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 6°.

#### Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Dantų skaičius: 60

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
visas ilgis	194 mm
Dantų skaičius	60
Darbinis kampas	6 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkslė

