

**Garant****VCGW 050101, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265470 G
GTIN	4062406561116
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmPastūma  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 050101
Pjūvio gylis $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Ašmenys	CBN
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Pastūma $f$	0,04 - 0,12 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	BU7220
Kampo spindulys	0,1 mm
Pjovimo briaunų forma	G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		