



Dinamometrinis raktas su perjungiamo įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 300Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657105 300
GTIN	2050002057593
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **perjungiamo įstatoma terkšle. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Svoris	1702 g
Duomenys protokoluojami	ne
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Sūkių momento ribos	50 - 220 lbfft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo prietaisai	mechaninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Keičiami įrankiai	įstatomas įrankis
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	500 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Bendras ilgis L	565 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Sūkių momento ribos	60 - 300 Nm
Indikatorius	analoginis

Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	475 mm
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	akustinis
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

Priedai

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 2	657212 2
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 4	657211 4
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2

Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terkšlės išmetiklio QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Dinamometrinis raktasbe įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 300 Nm	657215 300
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4	657212 4