



Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 5,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613800 5,5
GTIN	4013288219039
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15°.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

Techninis aprašymas

Rakto dydis	5,5 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks.	6 mm
Rakto ilgis L	100 mm
Gamintojo pavadinimas	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis