



Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613800 14
GTIN	4013288212702
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15°.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

Techninis aprašymas

Rakto dydis	14 mm
Rakto ilgis L	165 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks}}$	12 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus žiočių aukštis h1	6,5 mm
Gamintojo pavadinimas	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis