



Dinamometrinis raktas su kvadratinu įstatomu įrankiu, Maksimalus sukimo momentas: 300Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657205 300
GTIN	2050002057609
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **kvadratinu įstatomu įrankiu. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Reguliavimas: greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Feedback	ryškus
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	475 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	akustinis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Duomenys protokoluojami	ne
Kalibravimas	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Svoris	1605 g
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Bendras ilgis L	560 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	500 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Matavimo prietaisai	mechaninis
Sūkių momento ribos	60 - 300 Nm
Sūkių momento ribos	50 - 220 lbfft

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [L ₂]	25 mm
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

Priedai

Įstatoma perjungiamo terškšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terškšlėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 3	657211 3
Žalias slankiklis dinamometriniams raktui Tipas 2	657213 2
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 2	657212 2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terškšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Įstatoma terškšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
	657600 2-1/2

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657582 2-1/2

Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657620 2-1/2

Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657630 2-1/2

Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657700 2-1/2

Įstatoma terklė išmetiklio Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657580 2-1/2

Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 4

657211 4

Dinamometrinis raktasbe įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 300 Nm

657215 300

Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4

657212 4