



Litavimo dūmų siurblys Easy Arm 1, Filtrų / laikiklių skaičius: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082303 1
GTIN	4003008095326
Produktų klasė	04K

Aprašymas

Modelis:

Filtro keitimo vizualinis ir garsinis indikatorius. Identiškas filtras, skirtas EASY ARM 1 ir EASY ARM 2. Sąsaja i-CON litavimo stotelėms prijungti.

Didelis nusiurbimo efektyvumas – efektyvus filtro veikimas – tylus veikimas. Proceso oro filtras per 3 etapus:

- **Iš anksto filtruokite dulkes ir didesnes daleles.**
- **Kombinuotas mikrodalelių filtras.**
- **Aktyvintos anglies filtras sutraukia kenksmingas dujas.**

Sistema tvirtinama naudojant tinkamą stalinį laikiklį. Priedus, kaip pvz., įsiurbimo rankenas ir antgalius, galite rasti internetinėje parduotuvėje Nr. 082306 – 082313.
elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Techninis aprašymas

Kiekvieno laikiklio nusiurbimo galia	110 m ² /h
Tinklo įtampa	100 - 240 V
Svoris	7,5 kg
Bendras plotis	255 mm

Tinklo dažnis	50 Hz
Bendras ilgis	255 mm
Bendras aukštis	470 mm
Naudojama galia	40 W
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Nusiurbimo įtaisas

Priedai

Nusiurbimo svirtis su šarnyru Omniflex Tipas 1	082310 1
Kombinuotas filtras pilnai sukomplektuotas Tipas 1	082306 1
Stačiakampis nusiurbimo antgalis Tipas 1	082312 1
Ištraukimo svirtis su jungtimi tvirtinimui prie stalo Highflex Tipas 1	082308 1
Nusiurbimo antgalis Plus Tipas 1	082313 1
Nusiurbimo svirtis su šarnyru Omniflex Tipas 1	082311 1
Nusiurbimo svirtis Highflex Tipas 1	082309 1
Priešfiltris Tipas 1	082307 1
	OCA10-1002/04
	OCA10-1001