

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su pertvara, stalčiais ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Tipas: 2000-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40x20G, su vidine skiriamąja sienele ir stalčiais, kurių gylis 16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyne. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalčių priekinis aukštis 125 mm. Įkabinta centrinė pertvara su 2 fiksuotom ir 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Įkabintos centrinės pertvaros arba pakabos skyriaus keliamoji galia: 200 kg

Komplektacija:

Lentynų plotis 20G: 6

Lentynų plotis 40G: 1

Stalčiai 16x16G: 2

Stalčiai 36x16G.: 1

Tiekimo sudėtis:

Spinta su skiriamąja sienele, lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

• **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**

- **Sisteminės spintos valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
 - **Sisteminės spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**
- Pagal TÜV GS sertifikata, visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis plotis G	16
Stalčių naudingasis plotis G	36
Rankenos padėtis	viduryje
Stalčių naudingasis gylis G	16
ComfortClose	ne
Plotis	1000 mm
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	2000 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	1845 mm
Svoris	142 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis G	40
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125