



## Litavimo dūmų siurblys Easy Arm 2, Filtrų / laikiklių skaičius: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082304 2
GTIN	4003008095333
Produktų klasė	04K

### Aprašymas

#### Modelis:

Filtro keitimo vizualinis ir garsinis indikatorius. Identiškas filtras, skirtas EASY ARM 1 ir EASY ARM 2. Sąsaja i-CON litavimo stotelėms prijungti.

Didelis nusiurbimo efektyvumas – efektyvus filtro veikimas – tylus veikimas. Proceso oro filtras per 3 etapus:

- **Iš anksto filtruokite dulkes ir didesnes daleles.**
- **Kombinuotas mikrodalelių filtras.**
- **Aktyvintos anglies filtras sutraukia kenksmingas dujas.**

Sistema tvirtinama naudojant tinkamą stalinį laikiklį. Priedus, kaip pvz., įsiurbimo rankenas ir antgalius, galite rasti internetinėje parduotuvėje Nr. 082306 – 082313.

Nusiurbimo galia nustatoma paspaudus mygtuką kiekvienai ištraukimo svirčiai atskirai. elektrostatinė savybė: EGB/ESD

### Techninis aprašymas

Kiekvieno laikiklio nusiurbimo galia	110 m <sup>2</sup> /h
Bendras plotis	255 mm
Tinklo įtampa	100 - 240 V
Bendras aukštis	470 mm
Bendras ilgis	490 mm

Svoris	15 kg
Tinklo dažnis	50 - 60 Hz
Naudojama galia	80 W
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Nusiurbimo įtaisas

## Priedai

Kombinuotas filtras pilnai sukomplektuotas Tipas 1	082306 1
Nusiurbimo svirtis su šarnyru Omniflex Tipas 1	082311 1
Ištraukimo svirtis su jungtimi tvirtinimui prie stalo Highflex Tipas 1	082308 1
Nusiurbimo svirtis Highflex Tipas 1	082309 1
Priešfiltris Tipas 1	082307 1
Nusiurbimo antgalis Plus Tipas 1	082313 1
Nusiurbimo svirtis su šarnyru Omniflex Tipas 1	082310 1
Stačiakampis nusiurbimo antgalis Tipas 1	082312 1
	OCA10-1001
	OCA10-1002/04