

Garant GRIDLINE

### Bazinė spinta su pertvara, stalčiais ir varstomomis durimis su stiklu, Tipas: 2000-2



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris

940104 2000-2

GTIN

4062406561192

Produktų klasė

9GI

#### Aprašymas

##### Modelis:

Įrengta spinta 40x20G, su vidine skiriamąja sienele ir stalčiais, kurių gylis 16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalčių priekinis aukštis 125 mm. Įkabinta centrinė pertvara su 2 fiksuotom ir 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. Įkabintos centrinės pertvaros arba pakabos skyriaus keliamoji galia: 200 kg.

##### Komplektacija:

Lentynų plotis 20G: 6

Lentynų plotis 40G: 1

Stalčiai 16x16G: 2

Stalčiai 36x16G.: 1

##### Tiekimo sudėtis:

Spinta su skiriamąja sienele, lentynomis ir stalčiais.

##### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

##### Pastaba:

• **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**

- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
  - **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**
- Pagal TÜV GS sertifikatai visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

### Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Aukštis	2000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Svoris	142 kg
Naud. aukštis	1845 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	400 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Plotis G	40
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	16
Stalčių naudingasis plotis G	36
Gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	16
Plotis	1000 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Rankenos padėtis	viduryje
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm

Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

### Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125