

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su pertvara, stalčiais ir varstomomis durimis su stiklu, Tipas: 2000-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40x20G, su vidine skiriamąja sienele ir stalčiais, kurių gylis 16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalčių priekinis aukštis 125 mm. Įkabinta centrinė pertvara su viena fiksuota ir 2 reguliuojamo aukščio lentynomis. Įkabinamos centrinės pertvaros arba pakabos skyriaus keliamoji galia: 200 kg

Komplektacija:

Lentynų plotis 20G: 3

Lentynų plotis 40G: 1

Stalčiai 16x16G: 1

Stalčiai 36x16G.: 2

Tiekimo sudėtis:

Spinta su skiriamąja sienele, lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

• **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**

- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
 - **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**
- Pagal TÜV GS sertifikata, visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plotis G	40
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis	1000 mm
Rankenos padėtis	viduryje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
ComfortClose	ne
Svoris	145 kg
Aukštis	2000 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	16
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta

Produkto rūšis

Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940550 40

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G
Stalčių aukštis 125 mm

940642 125