

HEDI

Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 9LED-24V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.

Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.

Ryškus staklių apšvietimas su ypač tvirta lempos galvute, kuri atspari vandeniui ir dulkėms, skirta profesionaliam naudojimui sudėtingomis darbo sąlygomis. Apsaugos lygiai pagal DIN EN 62493.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	24 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos srautas	1140 lm
Šviesos stiprumas	12 W

ATEX zona	Nėra
IP apsaugos klasė	IP 64
Apšvietimo kampas fiksuotas	60 laipsniai
Šviesos fokusavimas	fokusuotos šviesos kūgis
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms