

## HEDI

### Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 6LED



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

**Modelis:**

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.

Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.

Klasikinis šviestuvas staklėms didesniai plotui apšviesti. Lempos galvutę galima pasukti 340°. Su keičiamu šviesos šaltiniu.

**Funkcija:**

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

#### Techninis aprašymas

Šviesos stiprumas	7 W
ATEX zona	Nėra
Šviesos spalva	šaltai balta
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

IP apsaugos klasė	IP 20
Naudojama galia	7 W
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
Šviesos srautas	621 lm
Apšvietimo priemonės	LED šviesos diodas
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms