

HEDI

Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 3LED



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.

Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.

Klasikinis šviestuvas staklėms didesniai plotui apšviesti. Lempos galvutę galima pasukti 340°. Su keičiamu šviesos šaltiniu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	480 lm
Šviesos spalva	šaltai balta
Apšvietimo priemonės	LED šviesos diodas
Šviesos stiprumas	5,5 W

ATEX zona	Nėra
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
Naudojama galia	5,5 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 20
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvus / šviestuvus staklėms