


Garant**Keičiama plokštelė NC grąžtams, HB225, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231521 10
GTIN	4062406565510
Produktų klasė	21Y

Aprašymas**Paskirtis:**

Centravimui ir nuožulų frezavimui. Taip pat tinka naudoti tekimo staklėse. **Nenaudokite graviravimui.**

Pastaba:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Tipas	10
Danga	AlCrN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
ISO kodas	SOGT 080208
Kietlydinys	HB225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		