


**Garant****Spindulinės keičiamos plokštelės, HB225, Tipas / spindulys R: 16/1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Produktų klasė	21Y

**Aprašymas****Modelis:**

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamos plokštelės.

**Paskirtis:**

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio  $\varnothing$  arba kiaurymėse.

**Tinka:**

Nr. 231500 dyd. 16

**Techninis aprašymas**

Danga	AlCrN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
Spindulys R	1,5 mm

Z	3 mm
Tipas	16
Kietlydinys	HB225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		