


Garant**Keičiama plokštelė NC grąžtams, HB225, Tipas: 10G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231521 10G
GTIN	4062406565527
Produktų klasė	21Y

Aprašymas**Paskirtis:****Naudokite tik graviravimui.****Pastaba:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm}$ iki $0,02 \text{ mm}$.**Techninis aprašymas**

ISO kodas	SOGT 080201
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	AlCrN
Tipas	10G
Kietlydinys	HB225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		