

Garant
Spindulinių keičiamų plokštelių kompleksas, HB225, Tipas / spindulys R: 16/1-3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Produktų klasė	21Y

Aprašymas
Modelis:

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamosios plokštelės.

Paskirtis:

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio \emptyset arba kiaurymėse.

Tinka:

Nr. 231500 dyd. 16

Turinys:

po 1 spindulinę keičiamąją plokštelę Nr. 231527: dyd. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB225
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	65 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		