


Garant**Spindulinės keičiamos plokštelės, HB225, Tipas / spindulys R: 16/2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231527 16/2,5
GTIN	4062406565572
Produktų klasė	21Y

Aprašymas**Modelis:**

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamos plokštelės.

Paskirtis:

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio Ø arba kiaurymėse.

Tinka:

Nr. 231500 dyd. 16

Techninis aprašymas

Tipas	16
Danga	AlCrN
X	4,25 mm
S	3,97 mm
L	11,11 mm
Spindulys R	2,5 mm
Z	4 mm

Y	1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	65 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		