

Mahr**Kompaktiškas linijinis matuoklis Millimar C 1200, Tipas: 1200T****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas korpusas su didelės raiškos, kontrastingu TFT spalvotu ekranu. Jungtis 1 indukciniam liestukui. Ekranas laipsniškai palenkiamas optimaliam matymui. Keičiama matavimo kryptis. Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo.

Funkcija:

- **Dinaminiai matavimai: maks., min., maks.-min.**
- **Centravimas ties viduriu pagal tolerancijos ribas.**
- **Meniu užraktas slaptažodžiu.**

Paskirtis:

Kaip indukcinio liestuko, tinkamo Mahr prietaisams, ekranas paprastoms matavimo užduotims (+ A, - A). Idealiai tinka stacionariam ir mobiliam naudojimui dirbtuvėse arba gamybos sektoriuje. Indukciniams liestukams, kurie suderinami su Tesa prietaisais.

Tiekimo sudėtis:

Su kištukinio maitinimo lizdu (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498938.

Techninis aprašymas

Aukštis	170 mm
Reguliuojama skalė	0,2/1/2/10/20/100/200/500 µm
Plotis	130 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Baterijos
Matavimo ribos (diapazonas)	nuo ±3 iki ±5000 µm
Ilgis	150 mm
Svoris	1 kg
maksimali padalos vertė	0,1 µm
Suderinamumas	Tesa
Indikatorius	skaitmeninis
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Produkto rūšis	Indikatorius / ekranas

Priedai

Indukcinis linijinio matuoklio liestukas Tipas 2004M	434760 2004M
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas Tipas 1300TA	434750 1300TA
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas Tipas 1300MA	434750 1300MA
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498938 USB2
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas Tipas 2004T	434760 2004T
Prijungimo kabelis Tipas R2	498938 R2
Prijungimo kabelis Tipas D2	498938 D2