

Mahr**Kompaktiškas linijinis matuoklis Millimar C 1200, Tipas: 1200M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas korpusas su didelės raiškos, kontrastingu TFT spalvotu ekranu. Jungtis 1 indukciniam liestukui. Ekranas laipsniškai palenkiamas optimaliam matymui. Keičiama matavimo kryptis. Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo.

Funkcija:

- **Dinaminiai matavimai: maks., min., maks.-min.**
- **Centravimas ties viduriu pagal tolerancijos ribas.**
- **Meniu užraktas slaptažodžiu.**

Paskirtis:

Kaip indukcinio liestuko, tinkamo Mahr prietaisams, ekranas paprastoms matavimo užduotims (+ A, - A). Idealiai tinka stacionariam ir mobiliam naudojimui dirbtuvėse arba gamybos sektoriuje. Indukciniams liestukams, kurie suderinami su Mahr prietaisais.

Tiekimo sudėtis:

Su kištukinio maitinimo lizdu (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498938.

Techninis aprašymas

maksimali padalos vertė	0,1 μm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Baterijos
Matavimo ribos (diapazonas)	nuo ±3 iki ±5000 μm
Ilgis	150 mm
Plotis	130 mm
Svoris	1 kg
Reguliuojama skalė	0,2/1/2/10/20/100/200/500 μm
Aukštis	170 mm
Suderinamumas	Mahr
Indikatorius	skaitmeninis
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Produkto rūšis	Indikatorius / ekranas

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498938 USB2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498938 R2
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas Tipas 2004T	434760 2004T
Prijungimo kabelis Tipas D2	498938 D2
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas Tipas 1300MA	434750 1300MA
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas Tipas 2004M	434760 2004M
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas Tipas 1300TA	434750 1300TA