

Kroepelin
Längenmesstechnik**Skaitmeninis spartusis stormatis su sferiniais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 0-30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Priedai pasirinktinai:

2 duomenų perdavimo kabelio adapteriai Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir 1 belaidis duomenų siųstuvas Nr. 498954 dyd. A5

Techninis aprašymas

Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb	30 mm
Matavimo jėga	1 - 1,5 N
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf	30 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	115 mm
Atkartojamumas	0,02 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 30 mm
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 67
Leistina paklaida	0,04 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	3 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S