



Universalus/lazerio laikiklis, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861785 1
GTIN	4008158041469
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

L-pasukamas laikiklis su dviem sukimosi ašimis. 360° šalia tvirtinimo spaustuko, 180° ant srieginio laikiklio. Laikiklis su 1/4 colio srieginiu laikikliu.

Paskirtis:

Pagalbinėms priemonėms tvirtinti, pvz., lazeriams, kameroms arba statybinėms lempoms. Galima naudoti be įrankių ant apvalių (iki 45 mm) bei kampuočių (iki 55 mm) laikiklių dalių, pvz.: dengimo ir surinkimo atramų (Nr. 861780), profilių, kopėčių ir kt.

Pastaba:

Tinkamus lazerinius nivelyrus galite užsakyti Nr. 468488; 468490; 468481; 468465 bei tinkamus atstumo matuoklius rasite Nr. 465550 dyd. X3; dyd. X4 ir 465560 dyd. GLM50-27C.

Techninis aprašymas

maksimalus suspaudimo tarpas	kampuotas iki 55 mm
maksimalus suspaudimo tarpas	iki Ø 45 mm
Plotis	140 mm
Laikiklis	1/4 colio
Svoris	0,25 kg
Ilgis	200 mm
Aukštis	60 mm
Medžiaga	iš plastiko

Produkto rūšis

Laikiklis; tvirtinimo kiaurymė