

Garant

mini įpjovimo plokštelė, vidinė, pilno spindulio dešininė, HB720, Ø D_{min} / w:
8/1,2mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270050 8/1,2
GTIN	4062406566210
Produktų klasė	21I

Techninis aprašymas

Plokštelės storis T	3,6 mm
Mažiausias Ø D _{min}	8 mm
Įpjovos plotis w	1,2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	4,8 mm
Pastūma f	0,02 - 0,03 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	1 mm
Plokštelės dydis Ø d	6 mm
Spindulys R	0,6 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB720
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		