

**Garant**

mini įpjovimo plokštelė, vidinė, pilno spindulio dešininė, HB720, Ø Dmin / w:  
8/2,0mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270050 8/2,0
GTIN	4062406566227
Produktų klasė	21I

**Techninis aprašymas**

Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	4,8 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	1 mm
Plokštelės dydis Ø d	6 mm
Mažiausias Ø $D_{min}$	8 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Plokštelės storis T	3,6 mm
Pastūma f	0,02 - 0,03 mm/aps,
Spindulys R	1 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB720
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		