

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	26 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	24,4 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	58 mm
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Serija	Power Q
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R

Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	62 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,82 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza