

**Garant****GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,15 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	17,4 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1 mm
Serija	Power Q
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm

Reguliuojamas kampas $\kappa$	20 laipsniai
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	140 mm
Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza